



EKSQ060BL25

Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung

Ja

Form

Form

Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe

120 mm

Einbaulänge

200 mm

Einbaubreite

200 mm

Höhe

97 mm

Nivellierbereich

120 - 216 mm

Nenngröße

200 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)

Q06

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung

25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher

Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)

20 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche

3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte

6

Anzahl der Gerätbecher

2

Anzahl der Leitungsauslässe

0

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen

Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau

Ja

Anleitung

Bodenpflege

Nass

Werkstoff

Werkstoff

Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal

Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK

IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand

IP54

Abbildungen | Zeichnungen

