



EKSQ060BL25

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Kwadratowy

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	120 mm
Długość wbudowania	200 mm
Szerokość wbudowania	200 mm
Wysokość	97 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	120 - 216 mm
Rozmiar nominalny	200 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q06

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 25 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszkii Tak

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	20 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wyprowadzeń kablowych	0

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęcie podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

##### Materiały

Materiał Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54

Ilustracje | Rysunki

