




EKSQ060BL25

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Kwadratowy

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 120 mm

Długość wbudowania 200 mm

Szerokość wbudowania 200 mm

Wysokość 97 mm

Zakres możliwej niwelacji poziomu 120 - 216 mm

Rozmiar nominalny 200 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q06

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 25 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszek Tak

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 20 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 3 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń 6

Liczba skrzynek wyjściowych 2

Liczba wyprowadzeń kablowych 0

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

##### Materiały

Materiał Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP54

Ilustracje | Rysunki

