



EKSR060BL25

**Nivellierbare Schwerlastkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

**Form**

Form	Rund
------	------

**Abmessungen**

Einbautiefe	120 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe	97 mm
Nivellierbereich	120 - 216 mm
Nenngröße	215 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06
--------------------------------	-----

**Abmessungen**

Tiefe der Bodenbelagsaussparung	25 mm
---------------------------------	-------

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	20 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätbecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	0

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

**Abbildungen | Zeichnungen**

