




EKQ160BL15

Technické vlastnosti

Architektura

S prostorem pro koberec Ano

Tvar

Tvar Čtvercový

Rozměry

Vestavěná hloubka 95 mm

Vestavěná délka 320 mm

Vestavěná šířka 320 mm

Výška 77 mm

Rozsah nivelace 95 - 282 mm

Jmenovitá velikost 320 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace) Q16

Rozměry

Tloušťka prohlubně pro koberec 15 mm

Vybavení

Část podvozku pro prohlubně zařízení Ano

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) 5 kN

Svislé zatížení působící na malou plochu 3 kN

Vybavení

Počet vestavěných zařízení 16

Počet zásuvkových boxů 4

Počet výstupů potrubí 0

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž Ano

Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy Ano

Instrukce

Údržba podlah Mokrý

Materiál

Materiál Nerezová ocel

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab Ano

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK10

Třída ochrany v nepoužívaném stavu IP54

Ilustrace a výkresy

