



MKQ120BL25

Nivellierbare Messingkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngrösse	244 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	Q12
---------------------------------	-----

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	25 mm
-----------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätbecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Messing
-----------	---------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Produktdatenblatt

MKQ120BL25

Abbildungen | Zeichnungen

