



EKR060LE25

**Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe 105 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 105 - 292 mm

Nenngröße 215 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme) R06

**Abmessungen**

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 25 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Anleitung**

Bodenpflege Trocken

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK10

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP30

Abbildungen | Zeichnungen

