



EKR060LE25

**Cassette inox R06 LE hauteur interne 25mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

**Forme**

Forme Rond

**Dimensions**

Profondeur de montage 105 mm

Diamètre d'installation 215 mm

Hauteur 87 mm

Plage de nivellement 105 - 292 mm

Taille nominale 215 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol) R06

**Dimensions**

Profondeur pour la mise en place de revêtement 25 mm

**Equipement**

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) 5 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface 3 kN

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés 6

Nombre de boîte d'appareillage 2

Nombre de sorties de câbles 1

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

**Notice**

Entretien du sol Sec

**Matière**

Couleur sortie de conduit Acier inoxydable

Matière Acier inoxydable

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK10

Indice de protection IP IP20

Indice de protection IP en état inutilisé IP30

Illustrations | dessins

