



EKR060LE25

Cassette inox R06 LE hauteur interne 25mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol

Oui

Forme

Forme

Rond

Dimensions

Profondeur de montage

105 mm

Diamètre d'installation

215 mm

Hauteur

87 mm

Plage de nivelingment

105 - 292 mm

Taille nominale

215 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)

R06

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement

25 mm

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement

Oui

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)

5 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface

3 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés

6

Nombre de boîte d'appareillage

2

Nombre de sorties de câbles

1

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux

Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher

Oui

Notice

Entretien du sol

Sec

Matière

Couleur sortie de conduit

Acier inoxydable

Matière

Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher

Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK10

Indice de protection IP

IP20

Indice de protection IP en état inutilisé

IP30

Illustrations | dessins

