



EKQ16115

tehalit.VE-EE Baza do pokrywy pełnej/uchylnej Q16 320x320 15mm stal nierdzewna

#### Właściwości techniczne

##### Kształt

Kształt Kwadratowy

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Długość wbudowania	320 mm
Szerokość wbudowania	320 mm
Wysokość	77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	95 - 282 mm
Rozmiar nominalny	320 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q16

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 15 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszkii Tak

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	16
Liczba skrzynek wyjściowych	4

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Suchy

##### Materiały

Materiał Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

