



EKQ16115

tehalit.VE-EE Baza do pokrywy pełnej/uchylnej Q16 320x320 15mm stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Kształt

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Długość wbudowania	320 mm
Szerokość wbudowania	320 mm
Wysokość	77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	95 - 282 mm
Rozmiar nominalny	320 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q16
---	-----

Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu	15 mm
---------------------------	-------

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszeki	Tak
------------------------------	-----

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	16
Liczba skrzynek wyjściowych	4

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Stal szlachetna
----------	-----------------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
---------------------------	------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

