



EKR060TM25

Nivellierbare Edelstahlkassette R06 mit Tubus für 6x45er Module Belagtiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 105 - 292 mm

Nenngrösse 215 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme) R06

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Tubus

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

Abbildungen | Zeichnungen

