



EKQ160BL25

Nivellierbare Edelstahlkassette Q16 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	320 mm
Einbaubreite	320 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngröße	320 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q16

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	16
Anzahl der Gerätebecher	4
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Abbildungen | Zeichnungen

