



EKQ160BL25

Nivellierbare Edelstahlkassette Q16 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

Form

Form	Vierkant
------	----------

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	320 mm
Einbaubreite	320 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngröße	320 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q16
--------------------------------	-----

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung	25 mm
---------------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	16
Anzahl der Gerätbecher	4
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Produktdatenblatt

EKQ160BL25

Abbildungen | Zeichnungen

