



EKQ160BL25

**Nivellierbare Edelstahlkassette Q16 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

**Form**

Form	Quadratisch
------	-------------

**Abmessungen**

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	320 mm
Einbaubreite	320 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngrösse	320 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	Q16
---------------------------------	-----

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung	25 mm
-----------------------------	-------

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	16
Anzahl der Gerätbecher	4
Anzahl der Leitungsauslässe	0

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege	Nass
-------------	------

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

# Produktdatenblatt

## EKQ160BL25

### Abbildungen | Zeichnungen

