



EKQ160BL25

tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKQ16 320x320 25mm stal nierdzewna

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Kwadratowy

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	105 mm
Długość wbudowania	320 mm
Szerokość wbudowania	320 mm
Wysokość	87 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	105 - 292 mm
Rozmiar nominalny	320 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q16

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 25 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszkii Tak

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	16
Liczba skrzynek wyjściowych	4
Liczba wyprowadzeń kablowych	0

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

##### Materiały

Materiał Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54

Ilustracje | Rysunki

