



EKQ162BL15

Deckel für nivellierbare Kassette Q16 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Quadratisch

Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaulänge 320 mm

Einbaubreite 320 mm

Höhe 24 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngrösse 320 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme) Q16

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

Ausstattung

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stossfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

