



EKQ162BL15

Cassette inox top Q16 BL hauteur interne 15mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol

Oui

Forme

Forme

Carré

Dimensions

Profondeur de montage

95 mm

Longueur intérieur

320 mm

Largeur de montage

320 mm

Hauteur

24 mm

Plage de nivellation

95 - 282 mm

Taille nominale

320 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)

Q16

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement

15 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)

5 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface

3 kN

Equipement

Nombre de sorties de câbles

0

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux

Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher

Oui

Notice

Entretien du sol

Mouillé

Matière

Matière

Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher

Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK10

Indice de protection IP en état inutilisé

IP54

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Illustrations | dessins

