



UDKQ069005

tehalit.VE-EE Zestaw puszka podłó-mon IP30 1,5kN Q06 205x205 5mm PA/stal czarny

Właściwości techniczne

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Szerokość wbudowania	204 mm
Długość wbudowania	204 mm
Długość	220 mm
Szerokość	220 mm
Grubość wgłębienia dywanu	5 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q06
---	-----

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Poliamid (PA) Stal
----------	-----------------------

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
------------------	---------------

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Luźne
-------------	-------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

Kształt

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

Dodatkowe informacje

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	28
Liczba gniazd SCHUKO	3

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	3
Liczba skrzynek wyjściowych	2

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

