



EKQ162LE15

Nivel. Edelstahlkassette Q16 OT Leitungsauslass für 16x45er Module Belag T=15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Quadratisch

Abmessungen

Einbautiefe	95 mm
Einbaulänge	320 mm
Einbaubreite	320 mm
Höhe	24 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngrösse	320 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme) Q16

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der Leitungsauslässe 2

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

