



EKQ162LE15

Nivel. Edelstahlkassette Q16 OT Leitungsauslass für 16x45er Module Belag T=15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Abmessungen

Einbautiefe	95 mm
Einbaulänge	320 mm
Einbaubreite	320 mm
Höhe	24 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngrösse	320 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	Q16
---------------------------------	-----

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	15 mm
-----------------------------	-------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der Leitungsauslässe	2
-----------------------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Produktdatenblatt

EKQ162LE15

Abbildungen | Zeichnungen

