



EKQ122BL15

**Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 OT für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Quadratisch

**Abmessungen**

Einbautiefe	95 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	24 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngrösse	244 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme) Q12

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der Leitungsauslässe 0

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Anleitung**

Bodenpflege Nass

**Werkstoff**

Werkstoff Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

