



EKQ122BL15

Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 OT für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Abmessungen

Einbautiefe	95 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	24 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngrösse	244 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	Q12
---------------------------------	-----

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	15 mm
-----------------------------	-------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der Leitungsauslässe	0
-----------------------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

