



EKQ122BL15

**Cassette inox top Q12 BL hauteur interne 15mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

**Forme**

Forme Carré

**Dimensions**

Profondeur de montage 95 mm

Longueur intérieur 244 mm

Largeur de montage 244 mm

Hauteur 24 mm

Plage de nivellement 95 - 282 mm

Taille nominale 244 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q12

**Dimensions**

Profondeur pour la mise en place de revêtement 15 mm

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) 5 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface 3 kN

**Equipement**

Nombre de sorties de câbles 0

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

**Notice**

Entretien du sol Mouillé

**Matière**

Matière Acier inoxydable

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK10

Indice de protection IP en état inutilisé IP54

**Durabilité**

Conformité REACH Oui

Illustrations | dessins

