



UDKQ12E15

**UD-Domicile de sol inox / 1x boîtiers d'appareillage / 10x FLF**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

**Dimensions**

Profondeur de montage	95 mm
Largeur de montage	250 mm
Longueur intérieur	250 mm
Longueur	244 mm
Largeur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12
--	-----

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Matière**

Matière	Acier inoxydable Acier
---------	---------------------------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
---	------

**Cache, porte**

Matériau du couvercle	Acier inoxydable
-----------------------	------------------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN
---	------

**Cache, porte**

Type de couvercle	En vrac
-------------------	---------

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
---	-----

**Forme**

Forme	Carré
-------	-------

**Textes**

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	28
---------------------------	----

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	10
Nombre de boîte d'appareillage	1
Nombre de boîtiers de dispositifs	1

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

**Illustrations | dessins**

