



EKQ160LE15

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ16 320x320 15mm stal nierdzewna

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

##### Kształt

Kształt Kwadratowy

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 95 mm

Długość wbudowania 320 mm

Szerokość wbudowania 320 mm

Wysokość 77 mm

Zakres możliwej niwelacji poziomu 95 - 282 mm

Rozmiar nominalny 320 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q16

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu 15 mm

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszkii Tak

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 5 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 3 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń 16

Liczba skrzynek wyjściowych 4

Liczba wyprowadzeń kablowych 2

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi Suchy

##### Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego Stal szlachetna

Materiał Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP30

Ilustracje | Rysunki

