



EKQ060LE25

Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Quadratisch

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	200 mm
Einbaubreite	200 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngrösse	200 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme) Q06

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

