



EKQ060LE25

Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	200 mm
Einbaubreite	200 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngrösse	200 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	Q06
---------------------------------	-----

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	25 mm
-----------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätbecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

