



EKQ060LE25

**Cassette inox Q06 LE hauteur interne 25mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

**Forme**

Forme Carré

**Dimensions**

Profondeur de montage	105 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur de montage	200 mm
Hauteur	87 mm
Plage de nivellement	105 - 292 mm
Taille nominale	200 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q06

**Dimensions**

Profondeur pour la mise en place de revêtement 25 mm

**Equipement**

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

**Notice**

Entretien du sol Sec

**Matière**

Couleur sortie de conduit	Acier inoxydable
Matière	Acier inoxydable

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

Illustrations | dessins

