



EKQ060LE25

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 25mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Με άνοιγμα	Ναι
------------	-----

Σχήμα

Σχήμα	Τετράγωνο
-------	-----------

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	105 mm
Ενσωματωμένο μήκος	200 mm
Ενσωματωμένο πλάτος	200 mm
Ύψος	87 mm
Ρύθμιση ύψους	105 - 292 mm
Ονομαστικό μέγεθος	200 mm

Ρύθμιση

Μέγεθος εγκατάστασης (σύστημα επιδαπέδιας εγκατάστασης)	Q06
---	-----

Διαστάσεις

Πάχος εσοχής χαλιού	25 mm
---------------------	-------

Εξοπλισμός

Χώρος για τοποθέτηση υλικών	Ναι
-----------------------------	-----

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)	5 kN
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	3 kN

Εξοπλισμός

Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών	6
Αριθμός κουτιών εξόδου	2
Αριθμός αγωγών εξόδου	1

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι

Οδηγίες

Συντήρηση δαπέδου	στεγνό καθάρισμα
-------------------	------------------

Υλικά

Χρώμα καλωδίου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό	Stainless steel

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Ναι
--	-----

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK10
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση	IP30

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

