



UDKQ12E15

**Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 24M Rev.15mm**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Com estrutura de proteção para pavimento	Não
Com ranhura para pavimento	Sim

**Dimensões**

Profundidade da montagem	95 mm
Largura incorporada	250 mm
Comprimento para embutir	250 mm
Comprimento	244 mm
Largura	244 mm
Espessura do rebaixo do tapete	15 mm

**Configuração**

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12
--	-----

**Instalação / montagem**

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

**Instruções**

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

**Materiais**

Material	Aço inoxidável Aço
----------	-----------------------

**Condições de utilização**

	5 kN
--	------

**Tampa, porta**

Material da cobertura	Aço inoxidável
-----------------------	----------------

**Condições de utilização**

	3 kN
--	------

**Tampa, porta**

Tipo de tampa	Solto
---------------	-------

**Funções**

Adequado para canal de subsolo	Não
--------------------------------	-----

**Forma**

Forma	Quadrado
-------	----------

**Textos**

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

**Ligações**

Número de entradas de condutores	28
Número de tomadas SCHUKO	8

**Equipamento**

Número de dispositivos embutidos	8
Número de caixas de saída	3

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK10
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30

**Imagens e esquemas**

