



UDKQ12E15

Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 24M Rev.15mm

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Não
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	95 mm
Largura incorporada	250 mm
Comprimento para embutir	250 mm
Comprimento	244 mm
Largura	244 mm
Espessura do rebaixo do tapete	15 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q12
--	-----

Instalação, montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

Materiais

Material	Aço inoxidável Aço
----------	-----------------------

Condições de utilização

	5 kN
--	------

Tampa, porta

Material da cobertura	Aço inoxidável
-----------------------	----------------

Condições de utilização

	3 kN
--	------

Tampa, porta

Tipo de tampa	Solto
---------------	-------

Funções

Adequado para canal de subsolo	Não
--------------------------------	-----

Forma

Forma	Quadrado
-------	----------

Texto

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Conexão

Número de entradas de condutores	28
Número de tomadas SCHUKO	8

Equipamento

Número de dispositivos embutidos	8
Número de caixas de saída	3

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK10
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30

Imagens e esquemas

