



EKR120BL15

Nivelleerbare cassette, Q12, rond306mm, diepte 15mm, blind, rvs

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

##### Vorm

Vorm Rond

##### Afmetingen

Inbouwdiepte 95 mm

Inbouwdiameter 306 mm

Hoogte 77 mm

Nivelleerbereik 95 - 282 mm

Nominale grootte 306 mm

##### Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) R12

##### Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing 15 mm

##### Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes Ja

##### Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) 5 kN

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak 3 kN

##### Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten 12

Aantal outlets 3

Aantal leidinguitlaten 0

##### Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer Ja

Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie Ja

##### Instructies

Onderhoud van vloer Nat

##### Materiaal

Materiaal RVS

##### Funcities

Geschikt voor vloergoot Ja

##### Veiligheid

Slagvastheid IK IK10

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand IP54

Afbeeldingen | tekeningen

