



UDKQ02E15

Bodendosen-Set mit Kassette Q02 LE Belagstiefe 15mm und Geräteträger für 3 FLF

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaubreite	144 mm
Einbaulänge	147 mm
Länge	140 mm
Breite	140 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	15 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q02
--------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl Polyamid (PA)
-----------	----------------------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Edelstahl
------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Lose
------------------	------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	8
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Anzahl der Geräteträger	2

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

