



EKSR060TM15

**Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagtiefe 15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe 110 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 110 - 206 mm

Nenngrösse 215 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme) R06

**Abmessungen**

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 20 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Tubus

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Anleitung**

Bodenpflege Nass

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

Abbildungen | Zeichnungen

