



UDBDQ12

Bodendose für Schalung aus Stahl für die Aufnahme von Einbaueinheiten Q12

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
-----------------------------	------

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	95 mm
Einbaulänge	252 mm
Einbaubreite	252 mm
Länge	252 mm

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
-------------------------------	----

Funktionen

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil	Ja
Geeignet für Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	Nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	Nein

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

