




UDBDQ12

tehalit.UK System szalunkowy element Q12 stal nierdzewna

Właściwości techniczne

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Nie
--	-----

Wymiary

Minimalna wysokość posadzki	95 mm
Długość wbudowania	252 mm
Szerokość wbudowania	252 mm
Długość	252 mm

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	12
-----------------------------	----

Funkcje

Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy	Tak
Do kanałów podpodłogowych	Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych	Nie
Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe	Nie

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Cynk

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

