




UDBDQ12

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ne
------------------------------	----

Rozměry

Minimální výška potěru	95 mm
Vestavěná délka	252 mm
Vestavěná šířka	252 mm
Délka	252 mm

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	12
----------------------------	----

Funkce

Možnost oddělení krytu od základny	Ano
Vhodné pro podlahový žlab	Ne
Vhodné pro podlahové žlaby shora uzavřené	Ne
Vhodné pro zapuštěný podlahový kanál	Ne

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

Materiál

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované
Barva	Zinek

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

