



UDKQ06E15

**Bodendosenset mit Kassette Q06 LE Belagstiefe 15mm und Geräteträger für 6 FLF**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

**Abmessungen**

Einbautiefe	95 mm
Einbaubreite	204 mm
Einbaulänge	204 mm
Länge	200 mm
Breite	200 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	15 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q06
--------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

**Anleitung**

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Edelstahl Stahl
-----------	--------------------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

**Abdeckung, Tür**

Werkstoff Deckel	Edelstahl
------------------	-----------

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Lose
------------------	------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

**Form**

Form	Quadratisch
------	-------------

**Texte**

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	28
---------------------------------	----

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Geräteträger	1

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

