



UDKQ06E15

Bodendosenset mit Kassette Q06 LE Belagstiefe 15mm und Geräteträger für 6 FLF

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	95 mm
Einbaubreite	204 mm
Einbaulänge	204 mm
Länge	200 mm
Breite	200 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	15 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	Q06
---------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl Stahl
-----------	--------------------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
---	------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Edelstahl
------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN
--------------------------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Lose
------------------	------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Texte

Kabelausslass	Mit Kabelausslass im Deckel
---------------	-----------------------------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	28
---------------------------------	----

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	1
Anzahl der Gerätebecher	1

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

