



UDKQ06E15

UD-Domicile de sol inox / 1x boîtier d'appareillage / 6x FLF

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

Dimensions

Profondeur de montage	95 mm
Largeur de montage	204 mm
Longueur intérieur	204 mm
Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q06
--	-----

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Matière

Matière	Acier inoxydable Acier
---------	---------------------------

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
---	------

Cache, porte

Matériau du couvercle	Acier inoxydable
-----------------------	------------------

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN
---	------

Cache, porte

Type de couvercle	En vrac
-------------------	---------

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
---	-----

Forme

Forme	Carré
-------	-------

Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	28
---------------------------	----

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	1

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

Illustrations | dessins

