



EKSRO60TM25

## Nivellierbare Schwerlastkassette R06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 25mm

### Technische Eigenschaften

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja
---------------------------	----

#### Form

Form	Rund
------	------

#### Abmessungen

Einbautiefe	120 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe	97 mm
Nivellierbereich	120 - 216 mm
Nenngröße	215 mm

#### Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06
--------------------------------	-----

#### Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	25 mm
-----------------------------	-------

#### Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

#### Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	20 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätbecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

#### Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

#### Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Abbildungen | Zeichnungen

