



EKR060BL15

**Nivellierbare Edelstahlkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 15mm**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe 95 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 215 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme) R06

**Abmessungen**

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) 5 kN

Vertikale Last auf kleine Oberfläche 3 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 0

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Anleitung**

Bodenpflege Nass

**Werkstoff**

Werkstoff Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

Abbildungen | Zeichnungen

