



EKR060BL15

## Technické vlastnosti

### Architektura

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| S prostorem pro koberec | Ano |
|-------------------------|-----|

### Tvar

|      |        |
|------|--------|
| Tvar | Kulatý |
|------|--------|

### Rozměry

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Vestavěná hloubka  | 95 mm       |
| Vestavěný průměr   | 215 mm      |
| Výška              | 77 mm       |
| Rozsah nivelace    | 95 - 282 mm |
| Jmenovitá velikost | 215 mm      |

### Konfigurace

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Instalační velikost (podlahová instalace) | R06 |
|-------------------------------------------|-----|

### Rozměry

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Tloušťka prohlubně pro koberec | 15 mm |
|--------------------------------|-------|

### Vybavení

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Část podvozku pro prohlubně zařízení | Ano |
|--------------------------------------|-----|

### Podmínky použití

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) | 5 kN |
| Svislé zatížení působící na malou plochu                   | 3 kN |

### Vybavení

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Počet vestavěných zařízení | 6 |
| Počet zásuvkových boxů     | 2 |
| Počet výstupů potrubí      | 0 |

### Instalace, montáž

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž | Ano |
| Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy | Ano |

### Instrukce

|               |       |
|---------------|-------|
| Údržba podlah | Mokrý |
|---------------|-------|

### Materiál

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiál | Nerezová ocel |
|----------|---------------|

### Funkce

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Vhodné pro podlahový žlab | Ano |
|---------------------------|-----|

### Bezpečnost

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK             | IK10 |
| Třída ochrany v nepoužívaném stavu | IP54 |

**Ilustrace a výkresy**

