



EKQ120BL15

Nivelleerbare cassette, Q12, 244x244mm, diepte 15mm, blind, rvs

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Met uitsparing vloerbedekking Ja

##### Vorm

Vorm Kwadraatvorm

##### Afmetingen

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Inbouwdiepte     | 95 mm       |
| Inbouwlengthe    | 244 mm      |
| Inbouwbreedte    | 244 mm      |
| Hoogte           | 77 mm       |
| Nivelleerbereik  | 95 - 282 mm |
| Nominale grootte | 244 mm      |

##### Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) Q12

##### Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing 15 mm

##### Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes Ja

##### Gebruiksvoorwaarden

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 5 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak                     | 3 kN |

##### Samenstelling

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten | 12 |
| Aantal outlets                               | 3  |
| Aantal leidinguitlaten                       | 0  |

##### Installatie, montage

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie    | Ja |

##### Instructies

Onderhoud van vloer Nat

##### Materiaal

Materiaal RVS

##### Functies

Geschikt voor vloergoot Ja

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK10 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP54 |

Afbeeldingen | tekeningen

