



EKQ12115

Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 Unterteil f. 12x45er Module Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Abmessungen

Einbautiefe	95 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	77 mm
Nivellierbereich	95 - 282 mm
Nenngröße	244 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q12
--------------------------------	-----

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	15 mm
-----------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätbecher	3

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
-----------	-----------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
-------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Produktdatenblatt

EKQ12115

Abbildungen | Zeichnungen

