



EKQ12115

**Cassette inox partie inférieure Q12 hauteur interne 15mm**

**Caractéristiques techniques**

**Forme**

Forme	Carré
-------	-------

**Dimensions**

Profondeur de montage	95 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur de montage	244 mm
Hauteur	77 mm
Plage de nivellement	95 - 282 mm
Taille nominale	244 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12
--	-----

**Dimensions**

Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm
--	-------

**Equipement**

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Matière**

Matière	Acier inoxydable
---------	------------------

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK10
-------------------------	------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

