



EKSQ060TM15

Cassette inox Q06 TM hauteur interne 15mm, 20kN

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

Forme

Forme Carré

Dimensions

Profondeur de montage	110 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur de montage	200 mm
Hauteur	87 mm
Plage de nivellement	110 - 206 mm
Taille nominale	200 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol) Q06

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement 15 mm

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	20 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Tube

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

Notice

Entretien du sol Mouillé

Matière

Couleur sortie de conduit	Argent
Matière	Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP54

Illustrations | dessins

