



EKSQ060TM15

### Cassette inox Q06 TM hauteur interne 15mm, 20kN

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol

Oui

##### Forme

Forme

Carré

##### Dimensions

Profondeur de montage

110 mm

Longueur intérieur

200 mm

Largeur de montage

200 mm

Hauteur

87 mm

Plage de nivelingment

110 - 206 mm

Taille nominale

200 mm

##### Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)

Q06

##### Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement

15 mm

##### Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement

Oui

##### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)

20 kN

Charge verticale appliquée sur une petite surface

3 kN

##### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés

6

Nombre de boîte d'appareillage

2

Nombre de sorties de câbles

1

Type de sortie de câble

Tube

##### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux

Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher

Oui

##### Notice

Entretien du sol

Mouillé

##### Matière

Couleur sortie de conduit

Argent

Matière

Acier inoxydable

##### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher

Oui

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK

IK10

Indice de protection IP

IP20

Indice de protection IP en état inutilisé

IP54

**Illustrations | dessins**

