



28821404

Luidspreker berker S.1/B.3/B.7 aluminium mat, gelakt

Technische eigenschappen

Weerstand

Impedantie 4 Ω

Frequentie

Frequentie 170 - 18000 Hz

Afmetingen

Inbouwdiepte 35 mm

Materiaal

Kleur Aluminium

Afwerking oppervlakte Mat

Oppervlakte behandeling Gelakt

Vermogen

Muziekvermogen 4 W

Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja